

**Garant****Rohová police, pozinkovaná, se sadou traverz, Vhodné pro připojení regálu hloubky: 400mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990370 400
GTIN	4045197517746
Třída artiklu	91I

**Popis****Provedení:**

3 traverzy k zavěšení do sloupkových rámců / rohových opěr, pozinkované rohové policové desky položené na traverzách.

**Použití:**

Pro rohový spoj.

**Lakování:**

Traverzy **vždy** antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Technický popis**

Police čelní strana (rozměr A)	777 mm
Tloušťka	38 mm
Vhodné pro připojení regálu s hloubkou	400 mm
Police hloubka (rozměr B)	900 mm
Police šířka	975 mm
Hloubka polic	975 mm
Oblast použití	Regál s policemi

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	120 kg
Tloušťka police	38 mm
Materiál	pozinkovaná
Druh produktu	Police