

**Podestový žebřík, Počet stupňů včetně platformy: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966220 3
GTIN	4003866419715
Třída artiklu	96Z

Popis**Provedení:**

Praktické mobilní žebříky s plošinou, universálně použitelné. Hloubka stupňů 200 mm (sklon schůdků 60°).

Prostorná plošina (600×800 mm) se zábradlím (výška 1,00 m) včetně dolní a kolenní lišty.

Čtyři odpružená říditelná kolečka Ø 125 mm (z toho 2 s brzdou).

Norma:

DIN EN 131-7

Upozornění:

- **Zábradlí není rozsahem dodávky. Objednávejte dodatečně pod č. 966225.**
- **Dodávka v demontovaném stavu.**

Technický popis

Počet stupňů včetně platformy	3
Hloubka platformy	800 mm
Pochůznost	jednostranný
Výška plošiny bez zábradlí	0,72 m

Ø říditelných koleček	125 mm
Hmotnost	28,5 kg
Hloubka půdorysné plochy	1,27 m
Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Šířka platformy	600 mm
Se zábradlím pro plošinu	ano
Sklon schodiště	60 stupeň
Hloubka příček / stupňů	200 mm
Šířka půdorysné plochy	0,77 m
Norma	DIN EN 131-7
Provedení stupátka	stupeň
Lišta ve výši kolen	ano
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Princip obou volných rukou	ano
Druh produktu	Podestové schůdky