ZARGES

Skládací lešení, normální provedení, Výška platformy: 5650 mm

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	966310 5650
GTIN	4003866537662
Třída artiklu	96Y

Popis

Provedení:
Šířka lešení 0,68 m; délka lešení 1,80 m. Možnost rozšíření pomocí sériových dílů. Základní skládací modul pro rychlou stavbu a demontáž. Minimální nároky na místo při přepravě a skladování. ∅ koleček 125 mm s čepy. Plošina **s** prostupnou klapkou.
Popis:
Program Z 600 / Z 500
Charakteristika:
Program Z 600 / Z 500
Norma:
DIN EN 1004
Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 200 kg
Pracovní výška cca: 7,65 m
Výška lešení: 6,7 m
Hmotnost: 140,9 kg

Technický popis

Pracovní výška cca	7,65 m

Šířka lešení	0,68 m
Provedení platformy	s prostupovým poklopem
∅ řiditelných koleček	125 mm
Norma	DIN EN 1004
Výška lešení	6,7 m
Hmotnost	140,9 kg
Výška platformy	5650 mm
Délka lešení	1,8 m
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	200 kg