



Sklonoměr μ Level 20, Typ: 20



Údaje o objednávce

Artikové číslo	467571 20
GTIN	2050002078161
Třída artiklu	40N

Popis

Provedení:

Cenově výhodný měřicí systém pro měření přímosti a rovinnosti k přesnému seřízení strojů. Přehledná struktura menu pro jednoduchou obsluhu. Kompaktní a robustní design.

Výhoda:

- **Rychlá kalibrace obrácením přímo na místě nasazení.**
- **Jednoduchá obsluha systému.**
- **Měření přímosti a rovinnosti.**
- **Rozlišení opakovatelnost 1 μ /m.**

Rozsah dodávky:

Sklonoměr μ Level20 vč. přepravního kufříku a externího displeje.

Zvláštní příslušenství:

Software, referenční senzor.

Technický popis

Šířka	47 mm
Kroková hodnota číslic	0,01/0,001 mm/m
Délka	150 mm
Přesnost opakování	0,001 mm/m

Mezní chyba	1 + A + 2% (A=naměřená hodnota v $\mu\text{m}/\text{m}$) mm/m
Rozsah použití	± 10 mm/m
Rozsah měření	± 2 stupeň
Hmotnost	1300 g
Výška	170 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Sklonoměr