



Přímočará pila, Typ: 723415



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078210 723415
GTIN	4014586839332
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Robustní a univerzálně použitelné přímočaré pily s kovovou skříní převodovky a ochranou proti přetížení.

Robustní kovová přímočará pila pro **precizní řezy** i v nesnadno obrobitelném materiálu (např. INOX).

- **Velmi klidný chod díky přesnému vyvážení hmoty.**
- **Úhel předstihu pilového listu umožňuje kyvnému zdvihu dobré odvádění třísek.**
- **Přepínatelné odvádění třísek – sáním nebo vyfukováním.**

Rozsah dodávky:

Včetně ochrany proti vytrhávání třísek.

Včetně 2× pilového listu.

Upozornění:

Pilové listy pro přímočaré pily najdete pod č. 588800.

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky naleznete pod č. 073808 – 073840.

Označení výrobce: ASTE 638

Příkon: 450 W

Počet zdvihů: 1050 - 2600 min⁻¹

Maximální tloušťka řezání oceli: 10 mm

Maximální tloušťka řezání INOX: 6 mm

Kyvný zdvih: modifikováno

Technický popis

Maximální tloušťka řezání oceli	10 mm
Vhodné listy pro přímočarou pilu	Na poptávku
Zvláštní znaky	tuhé vedení, univerzální použití
Označení výrobce	ASTE 638
Maximální tloušťka řezání INOX	6 mm
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Hmotnost	2,2 kg
Příkon	450 W
Kyvný zdvih	modifikováno
Počet zdvihů	1050 - 2600 min ⁻¹
Konstrukce	ve tvaru tyče
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Pila

Příslušenství

Sada listů pro přímočaré pily Označení T118AF	588400 T118AF
Sada listů pro přímočaré pily Označení T318A	588400 T318A
Sada listů pro přímočaré pily Označení T118A	588400 T118A
Sada listů pro přímočaré pily Označení T318B	588400 T318B
Sada listů pro přímočaré pily Označení T127D	588400 T127D
Sada listů pro přímočaré pily Označení T118AHM	588400 T118AHM
Sada listů pro přímočaré pily Označení T118B	588400 T118B