

**Garant****Středicí vrták HSS B levý, bez povlaku, Jmenovitý Ø DC k12: 2,5 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	111540 2,5
GTIN	4045197000972
Třída artiklu	11A

**Popis****Provedení:**

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen.

**S dodatečným ochranným zahloubením** (ochranný úhel 120°), se spirálovou drážkou, **levý**.Jmenovitý Ø D<sub>c</sub>: 2,5 mm

Pro Ø obrobku: 20 – 30 mm

Stopka Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Celková délka L: 56 mm

Posuv f v oceli < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,03 mm/ot,**Technický popis**

Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	2,5 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/ot,
Pro Ø obrobku	20 – 30 mm
Tolerance stopky	h7
Počet břitů Z	2
Stopka Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Celková délka L	56 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 333

Typ	B
Tolerance jmenovitý Ø	k12
Úhel zahloubení	120 stupeň
Směr řezu	levý
Stopka	válcová stopka s h7
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Středicí vrtání