

Garant**Středicí vrták HSS B levý, bez povlaku, Jmenovitý Ø DC k12: 3,15 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	111540 3,15
GTIN	4045197000989
Třída artiklu	11A

Popis**Provedení:**

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen.

S dodatečným ochranným zahloubením (ochranný úhel 120°), se spirálovou drážkou, **levý**.Jmenovitý Ø D_c: 3,15 mm

Pro Ø obrobku: 30 – 40 mm

Stopka Ø D_s: 11,2 mm

Celková délka L: 60 mm

Posuv f v oceli < 900 N/mm²: 0,03 mm/ot,**Technický popis**

Jmenovitý Ø D _c	3,15 mm
Tolerance stopky	h7
Pro Ø obrobku	30 – 40 mm
Počet břitů Z	2
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,03 mm/ot,
Stopka Ø D _s	11,2 mm
Celková délka L	60 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 333

Typ	B
Tolerance jmenovitý Ø	k12
Úhel zahloubení	120 stupeň
Směr řezu	levý
Stopka	válcová stopka s h7
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Středicí vrtání