

Garant**Diamantové lešticí proužky CaraFin samolepící, 25×120 mm, Zrnitost: D15µm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	557521 D15
GTIN	4045197994707
Třída artiklu	51G

Popis**Provedení:**

Diamantové lešticí nástroje CaraFin z jedné strany osázené **monokrystalickými diamanty**. Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně **vyšší stupeň využití** v porovnání s volnými diamantovými zrny v lešticích pastách.

Lešticí proužky **samolepící**. Horní strana z **elastického PU materiálu**, z jedné strany osázené monokrystalickým diamantem.

Výhoda:

Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají.

Z kvalitní, **elastické polyuretanové pěny**.

Použití:

S držákem brusného pásu č. 557900.

Vhodné pro leštění za mokra a za sucha. **Konečná politura** měkkých a tvrdých materiálů.

Pracujte s nízkým přitlakem.

Vhodné pro:

Pružný držák brusného pásu č. 557900.

Technický popis

Zkratka brusiva	D
Délka	120 mm
Šířka	25 mm
Rozměry	25×120 mm
Stupeň leštění	Konečná politura

Řada	CaraFin
Atribut názvu produktu	25×120 mm
Druh produktu	Lešticí blok

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		