

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, MF: M10X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130000 M10X1
GTIN	4045197998057
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitu: MF  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Toleranční třída: ISO 1 4H  
Toleranční třída: ISO 1X 4HX  
Toleranční třída: ISO 2 6H  
Stoupání závitu: 1 mm  
Celková délka L: 100 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 10 mm  
Stopka 4hran □: 8 mm  
Ø otvoru pod závit: 9 mm

**Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 371
Celková délka L	100 mm
Hloubka závitu	30 mm

Stopka 4hran □	8 mm
Stoupání závitu	1 mm
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	10 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20
Ø otvoru pod závit	9 mm
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M10×1
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník