

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M18X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130001 M18X1
GTIN	4062406001407
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: MF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Toleranční třída: ISO 1 4H
Toleranční třída: ISO 1X 4HX
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitu: 1 mm
Celková délka L: 125 mm
Ø stopky D_s: 14 mm
Stopka 4hran □: 11 mm
Ø otvoru pod závit: 17 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Ø stopky D _s	14 mm
Ø otvoru pod závit	17 mm
Stopka 4hran □	11 mm
Stoupání závitu	1 mm
Celková délka L	125 mm

Hloubka závitů	54 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20
Norma	DIN 376
Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	18 mm
Druh závitů	MF-LH
Rozměr závitů	M18×1
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závitů	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník