

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, Typ: 1/2-14****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 130035 1/2-14 |
| GTIN | 4062406039394 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: UNS
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 14
Závit Ø: 12,7 mm
Celková délka L: 110 mm
Ø stopky D_s: 11 mm
Stopka 4hran □: 9 mm
Ø otvoru pod závit: 11 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|---------|
| Řezný materiál | HSS E |
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Ø otvoru pod závit | 11 mm |
| Hloubka závitu | 25,4 mm |
| Počet břitů Z | 3 |
| Celková délka L | 110 mm |
| Ø stopky D _s | 11 mm |
| Norma | DIN 376 |

| | |
|----------------------------|---|
| Stopka 4hran □ | 9 mm |
| Stoupání závitu | 1,814 mm |
| Chodů na palec | 14 |
| Závit Ø | 12,7 mm |
| Druh závitu | UNS |
| Rozměr závitu | 1/2-14 UNS |
| Povlak | TiN |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | B |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravé |
| Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |