

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 0,390-27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 0,390-27
GTIN	4062406045975
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 3 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Celková délka L	100 mm
Stoupání závitu	0,941 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	9 mm
Stopka 4hran □	8 mm
Chodů na palec	27
Hloubka závitu	24,78 mm
Závit Ø	9,91 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 371
Druh závitu	UNS-LH

Rozměr závitu	0,390-27 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník