

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 3/8-24****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 130041 3/8-24 |
| GTIN           | 4062406045937 |
| Třída artiklu  | 10N           |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 24  
Závit Ø: 9,525 mm  
Celková délka L: 100 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 10 mm  
Stopka 4hran □: 8 mm  
Ø otvoru pod závit: 8,5 mm

**Technický popis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Norma                   | DIN 371  |
| Stoupání závitů         | 1,058 mm |
| Chodů na palec          | 24       |
| Počet břitů Z           | 3        |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 10 mm    |
| Celková délka L         | 100 mm   |
| Stopka 4hran □          | 8 mm     |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Řezný materiál             | HSS E                                   |
| Počet drážek na třísky     | 3                                       |
| Hloubka závitů             | 23,83 mm                                |
| Ø otvoru pod závit         | 8,5 mm                                  |
| Závit Ø                    | 9,525 mm                                |
| Druh závitů                | UNF-LH                                  |
| Rozměr závitů              | 3/8-24 UNF LH                           |
| Povlak                     | bez povlaku                             |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | ASME B1.1                               |
| Toleranční třída           | 1B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,20                                |
| Toleranční třída           | 3B                                      |
| Toleranční třída           | 2B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,10                                |
| Toleranční třída           | 2B +0,05                                |
| Tvar náběhu                | C                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 2xD při slepém otvoru                |
| Směr řezu                  | levé                                    |
| Typ nástroje na závit      | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |