

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 3/4-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130041 3/4-14
GTIN	4062406046385
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNS-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 14  
Závit Ø: 19,05 mm  
Celková délka L: 125 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 14 mm  
Stopka 4hran □: 11 mm  
Ø otvoru pod závit: 17,4 mm

**Technický popis**

Stoupání závitů	1,814 mm
Celková délka L	125 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	14 mm
Chodů na palec	14
Stopka 4hran □	11 mm
Počet břitů Z	4

Ø otvoru pod závit	17,4 mm
Počet drážek na třísky	4
Norma	DIN 376
Hloubka závitů	47,63 mm
Závit Ø	19,05 mm
Druh závitů	UNS-LH
Rozměr závitů	3/4-14 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník