

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, Typ: 3/4-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130045 3/4-20
GTIN	4062406048594
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 2 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNEF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 376
Chodů na palec: 20
Závit Ø: 19,05 mm
Celková délka L: 125 mm
Ø stopky D_s: 14 mm
Stopka 4hran □: 11 mm
Ø otvoru pod závit: 18 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitů	1,27 mm
Chodů na palec	20
Závit Ø	19,05 mm
Ø stopky D _s	14 mm
Počet břitů Z	4
Norma	DIN 376

Celková délka L	125 mm
Stopka 4hran □	11 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	18 mm
Hloubka závitů	47,63 mm
Druh závitů	UNEF
Rozměr závitů	3/4-20 UNEF
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník