

**Garant****Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, TiN, Typ: 7/8-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130046 7/8-14
GTIN	4062406050979
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Chodů na palec: 14  
Závit Ø: 22,225 mm  
Celková délka L: 140 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 18 mm  
Stopka 4hran □: 14,5 mm  
Ø otvoru pod závit: 20,4 mm

**Technický popis**

Závit Ø	22,225 mm
Celková délka L	140 mm
Stopka 4hran □	14,5 mm
Stoupání závitů	1,814 mm
Hloubka závitů	55,56 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm

Počet břitů Z	4
Norma	DIN 376
Chodů na palec	14
Počet drážek na třísky	4
Ø otvoru pod závit	20,4 mm
Druh závitu	UNF-LH
Rozměr závitu	7/8-14 UNF LH
Povlak	TiN
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník