

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, Typ: 3.1/2-16****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130055 3.1/2-16 |
| GTIN           | 4062406055066   |
| Třída artiklu  | 10N             |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UN  
Řezný materiál: HSS  
Chodů na palec: 16  
Závit Ø: 88,9 mm  
Celková délka L: 160 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 50 mm  
Stopka 4hran □: 39 mm  
Ø otvoru pod závit: 87,4 mm

**Technický popis**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Hloubka závitů          | 133,35 mm |
| Stopka 4hran □          | 39 mm     |
| Chodů na palec          | 16        |
| Ø otvoru pod závit      | 87,4 mm   |
| Celková délka L         | 160 mm    |
| Stoupání závitů         | 1,588 mm  |
| Řezný materiál          | HSS       |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 50 mm     |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Počet břitů Z              | 10                                      |
| Závit Ø                    | 88,9 mm                                 |
| Počet drážek na třísky     | 10                                      |
| Druh závitu                | UN                                      |
| Rozměr závitu              | 3.1/2-16 UN                             |
| Povlak                     | TiN                                     |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | ASME B1.1                               |
| Toleranční třída           | 1B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,20                                |
| Toleranční třída           | 3B                                      |
| Toleranční třída           | 2B                                      |
| Toleranční třída           | 2B +0,10                                |
| Toleranční třída           | 2B +0,05                                |
| Tvar náběhu                | C                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru  |
| Směr řezu                  | pravé                                   |
| Typ nástroje na závity     | strojný závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |