

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER kleština s utěsněním, ER 25, Jmenovitý upínací Ø d: 9mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 308946 9 |
| GTIN | 2050001766069 |
| Třída artiklu | 39Y |

Popis**Provedení:**

Kompletně kalená a broušená.

Ochrana proti korozi: Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Upozornění:

Použitím **těsnění** pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů) lze upínat pouze jmenovitý rozměr.

Podobně jako ISO 15488-A.

Technický popis

| | |
|-----------------------|-------------|
| Jmenovitý upínací Ø d | 9 mm |
| Upnutí | ER 25 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Obvodová házivost | ≤ 5 µm |
| Typ | 429 E |
| Vnější Ø D | 25,7 mm |
| Celková délka L | 34 mm |

Druh produktu

Upínací kleština