

**Garant****Upínací šroub s vnitřním chlazením, Pro Ø trnu: 27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	575096 27
GTIN	4062406057077
Třída artiklu	53D

**Popis****Provedení:**

Upínací šroub (pozinkovaný) s vnitřním šestihranem. **S otvory pro chladicí médium.**

**Použití:**

Pro upnutí kulatých a talířových kartáčů GARANT. **Dodržujte utahovací moment.**

**Technický popis**

Ø hlavy	50 mm
Doporučený utahovací moment	25 Nm
Rozměr klíče	8 mm
Pro Ø trnu	27 mm
Tloušťka hlavy K	8,5 mm
Závit M	M12
Druh produktu	Upínací šroub

