

FAHRION®
FAHREYONDI PRESSION

Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním a tryskami, ER 25, Jmenovitý upínací Ø d: 11mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	309413 11
GTIN	2050001765970
Třída artiklu	39Y

Popis

Provedení:

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.

S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 60 barů!) a tryskami.

Antikorozní ochrana FAHRION®:

- Kleština kompletně povlakovaná, včetně funkčních ploch.
- Prodlužuje životnost kleštiny, zajišťuje plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

Upozornění:

Upínací kleštiny FAHRION® podobné ISO 15488-A.

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	11 mm
Upnutí	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 10 µm
Typ	4282 E

Vnější Ø D	25,7 mm
Celková délka L	34 mm
Druh produktu	Upínací kleština