

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 20, Jmenovitý upínací Ø d:
10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309406 10
GTIN	2050001768063
Třída artiklu	39Y

Popis**Provedení:**

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.

S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 60 barů!).

Antikorozní ochrana FAHRION®:

- Kleština kompletně povlakovaná, včetně funkčních ploch.
- Prodlužuje životnost kleštiny, zajišťuje plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

Upozornění:

Upínací kleštiny FAHRION® podobné ISO 15488-A.

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	10 mm
Upnutí	ER 20
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 10 µm
Typ	4276 E

Vnější Ø D	20,7 mm
Celková délka L	31,5 mm
Druh produktu	Upínací kleština