

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**Upínací kleština ER HP s utěsněním, ER 25, Jmenovitý upínací Ø d: 7mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 309374 7      |
| GTIN           | 2050001765017 |
| Třída artiklu  | 33F           |

**Popis****Provedení:**

**Systémová obvodová házivost** a opakovaná přesnost **3 µm** (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.

**Antikoroziní ochrana:** Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

**Výhoda:**

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

**Vhodné pro:**

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

**Upozornění:**

- **Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.**
- **Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).**

S **utěsněním** pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů). **Podobně jako ISO 15488-A.**

**Technický popis**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Jmenovitý upínací Ø d | 7 mm        |
| Upnutí                | ER 25       |
| Norma                 | ISO 15488-A |
| Obvodová házivost     | ≤ 2 µm      |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Typ             | 429 E            |
| Vnější Ø D      | 25,7 mm          |
| Celková délka L | 34 mm            |
| Druh produktu   | Upínací kleština |