

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRESSION
**Sada upínacích kleštin ER HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E, ER 16**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309390
GTIN	2050001764638
Třída artiklu	39Y

**Popis**
**Provedení:**

**Systémová obvodová házivost** a opakovaná přesnost **3 µm** (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.

**Antikorozní ochrana:** Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

**Výhoda:**

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

**Vhodné pro :**

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

**Upozornění:**

- **Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.**
- **Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).**

Obvodová házivost: ≤ 2 µm

**Technický popis**

Upnutí	ER 16
Norma	ISO 15488-B
Obvodová házivost	≤ 2 µm

Druh produktu

Upínací kleština