

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 40, Jmenovitý upínací Ø d:
25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309419 25
GTIN	2050001765475
Třída artiklu	39Y

Popis**Provedení:**

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.
S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 100 barů!).

Antikorozní ochrana FAHRION®:

- Kleština kompletně povlakovaná, včetně funkčních ploch.
- Prodlužuje životnost kleštiny, zajišťuje plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

Upozornění:

Upínací kleštiny **FAHRION®** podobné ISO 15488-A.

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	25 mm
Upnutí	ER 40
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 10 µm
Typ	4716 E

Vnější Ø D	40,7 mm
Celková délka L	46 mm
Druh produktu	Upínací kleština