

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**ER kleština s utěsněním, ER 11, Jmenovitý upínací Ø d: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308882 5
GTIN	2050001764850
Třída artiklu	39Y

**Popis****Provedení:**

Kompletně kalená a broušená.

**Ochrana proti korozi:** Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

**Výhoda:**

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

**Upozornění:**

Použitím **těsnění** pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů) lze upínat pouze jmenovitý rozměr.

**Podobně jako** ISO 15488-A.

**Technický popis**

Jmenovitý upínací Ø d	5 mm
Upnutí	ER 11
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Typ	4012 E
Vnější Ø D	11,2 mm
Celková délka L	18 mm

Druh produktu

Upínací kleština