

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**Sada upínacích kleštín ER HP s utěsněním (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E, ER 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309394
GTIN	2050001766434
Třída artiklu	33F

Popis**Provedení:**

Systémová obvodová házivost a opakovaná přesnost **3 µm** (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.

Antikorozní ochrana: Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštín, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro :

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

Upozornění:

- **Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.**
- **Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).**

Obvodová házivost: ≤ 2 µm

Technický popis

Upnutí	ER 25
Norma	ISO 15488-A

Obvodová házivost

 $\leq 2 \mu\text{m}$

Druh produktu

Upínací kleština