

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**Upínací kleština ER HP, ER 11, Jmenovitý upínací Ø d: 7mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 309368 7 |
| GTIN | 2050001768582 |
| Třída artiklu | 39Y |

Popis**Provedení:**

Systémová obvodová házivost a opakovaná přesnost **3 µm** (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.

Antikorozní ochrana: Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštín, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

Upozornění:

- **Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.**
- **Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).**

Technický popis

| | |
|-----------------------|-------------|
| Jmenovitý upínací Ø d | 7 mm |
| Upnutí | ER 11 |
| Norma | ISO 15488-B |
| Obvodová házivost | ≤ 2 µm |
| Typ | 4008 E |

| | |
|-----------------|------------------|
| Vnější Ø D | 11,5 mm |
| Celková délka L | 18 mm |
| Druh produktu | Upínací kleština |