

Garant**Prodloužení tepelného upínače 3° s tlumením vibrací, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302415 20/10
GTIN	4045197701381
Třída artiklu	31P

Popis**Provedení:**

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média do max. 80 barů. Včetně šroubu pro nastavování délky. **TK jádro, uložené** v prodloužení, tlumí vyskytující se chvění, a snižuje tak vibrace.

Maximální přípustné otáčky 12.000 min.⁻¹.

Výhoda:

- **Zamezit vibracím v upínacím systému.**
- **Lepší povrchy obrobků.**
- **Zlepšení životnosti nástrojů.**

Technický popis

Otvor Ø D ₁	10 mm
Ø stopky d	20 mm
Ø D ₂	16 mm
Celková délka L	210 mm
Atribut názvu produktu	L = 210 mm
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Prodloužení

