

**Garant****Prodloužení tepelného upínače 3° s tlumením vibrací, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302415 20/6
GTIN	4045197701367
Třída artiklu	31P

**Popis****Provedení:**

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média do max. 80 barů. Včetně šroubu pro nastavování délky. **TK jádro, uložené** v prodloužení, tlumí vyskytující se chvění, a snižuje tak vibrace.

Maximální přípustné otáčky 12.000 min.<sup>-1</sup>.

**Výhoda:**

- **Zamezit vibracím v upínacím systému.**
- **Lepší povrchy obrobků.**
- **Zlepšení životnosti nástrojů.**

**Technický popis**

Otvor Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Ø stopky d	20 mm
Celková délka L	210 mm
Atribut názvu produktu	L = 210 mm
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Prodloužení

