

HOLEX**Digitální třmenový mikrometr, Rozsah měření: 0-25 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421490 0-25
GTIN	4045197701879
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný displej. Tvrdokovem osazené měřicí plochy.

Digitální a analogové odečítání. Kovový plášť, chráněný proti prachu a stříkající vodě.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357. 1 nasazovací kulička pro měření zakřivených ploch.

Od vel. 25 – 50, 1 nastavovací měrka.

Obal: Stabilní box

Ochranná třída IP: IP 54

Kalibrování: B1

Rozlišení: 0,001 mm

Mezní chyba: 4 µm

Ø vřetene: 6,5 mm

Stoupání vřetene: 0,5 mm

Technický popis

Stoupání vřetene	0,5 mm
Rozsah měření	0 - 25 mm
Ø vřetene	6,5 mm
Mezní chyba	4 µm

Rozlišení	0,001 mm
Kalibrování	B1
Počet obsažených baterií	1
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů	081560 357
Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Bügelmessschraube

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr Maximální rozsah měření 25 mm	012050 25
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr Maximální rozsah měření 100 mm	012060 100
Kalibrování Třmenový mikrometr Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
--	------------