

**Sklonoměr Niveltronic, vodorovný model, Základní délka: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	467557 150
GTIN	7630041112238
Třída artiklu	45C

Popis**Provedení:**

Elektronická vodováha se stupnicí a integrovaným galvanoměrem pro kontroly a vyrovnání ploch ve vodorovném nebo svislém směru. Sklonoměr TESA Niveltronic se vyznačuje vynikající stabilitou nulového bodu. Tím se tato vodováha stává obzvláště vhodnou pro přesná měření malých sklonů a dlouhotrvající měření geometrie. Masivní litinový korpus ze šedé litiny. Plochá měřicí báze. Vybrání pro nasazení podstavce z přírodního kamene.

Použití:

Seřízení vodorovné polohy lože strojů. Kontrola rovinnosti stolu a vodících ploch strojů.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí podstavec z přírodního kamene, délka 200, 250 a 500 mm.

Technický popis

Rozsah měření	$\pm 0,75 / 0,15$ mm/m
Délka	150 mm
Šířka	180 mm
Hmotnost	6000 g

Dělení stupnice	0,05 / 0,01 mm/m
Výška	85 mm
Přesnost opakování	0,001 mm/m
Mezní chyba	0,005 +1% z naměřené hodnoty mm/m
Obal	Pouzdro
Norma	DIN 2276
Druh produktu	Sklonoměr