

**Sklonoměr Niveltronic, úhlový model, Základní délka: 200mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 467558 200    |
| GTIN           | 7630041112221 |
| Třída artiklu  | 45C           |

**Popis****Provedení:**

Elektronická vodováha se stupnicí a integrovaným galvanoměrem pro kontroly a vyrovnání ploch ve vodorovném nebo svislém směru. Sklonoměr TESA Niveltronic se vyznačuje vynikající stabilitou nulového bodu. Tím se tato vodováha stává obzvláště vhodnou pro přesná měření malých sklonů a dlouhotrvající měření geometrie. Masivní litinový korpus ze šedé litiny. Dvě rovné a prizmatické měřicí báze, navzájem k sobě kolmé.

**Použití:**

Díky prizmatickým měřicím bázím je vhodná zejména k vyrovnávání vodorovných a svislých ploch. Kontrola zvlnění na  $\varnothing$  20 – 120 mm.

**Zvláštní příslušenství:**

Měřicí podstavec z přírodního kamene, délka 200, 250 a 500 mm.

**Technický popis**

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Mezní chyba   | 0,005 +1% z naměřené hodnoty mm/m |
| Délka         | 210 mm                            |
| Rozsah měření | $\pm 0,75 / 0,15$ mm/m            |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Výška              | 85 mm            |
| Šířka              | 200 mm           |
| Přesnost opakování | 0,001 mm/m       |
| Dělení stupnice    | 0,05 / 0,01 mm/m |
| Hmotnost           | 6400 g           |
| Obal               | Pouzdro          |
| Norma              | DIN 2276         |
| Druh produktu      | Sklonoměr        |