



Přesné kleště na pojistné kroužky, Typ: A01



Údaje o objednávce

Artikové číslo	719890 A01
GTIN	4003773048817
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvláště přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.

Kleště šedě atramentované. Rukojeti potažené plastem. Kloub s **integrovanou otevírací pružinou**. **Tvar B – zalomené čelisti o 90°.**

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technický popis

Tvar	B
Celková délka	130 mm
Na vnější pojistné kroužky Ø	3 - 10 mm
Ø hrotů	0,9 mm
Norma	DIN 5254 B
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnější kroužek zalomený

Tvar čelistí	90° zahnutý
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Speciální ocel
Povrch	šedě atramentované
S omezovacím dorazem	ne
Kloub s integrovanou otevírací pružinou	ano
Rukojeť s aretací	ne
Vyměnitelný hrot	ne
Druh produktu	Kleste na pojistné kroužky