

Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 16/06mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260611 16/06
GTIN	4062406059323
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost stopky	16 mm
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	11 mm
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	12,4 mm
Celková délka L neutrální držák	100 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 15
ISO kód držáku	SRDCN 1616H06
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.T 0602
Velikost destiček	6 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 15

269028 15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500