

**CNMG 120416, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250373 CA025P
GTIN	4960664863662
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120416 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PH

Hloubka řezu a_p : 1 - 10 mmPosuv f : 0,25 - 0,8 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu a_p	1 - 10 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	CA025P
Lamač třísek	PH
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Rohový rádius	1,6 mm
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120416
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení