

**DNMG 150604, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250796 CA025P
GTIN	4960664864232
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150604 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PS

Hloubka řezu a_p : 1 - 4 mm

Posuv f : 0,15 - 0,6 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Druh	CA025P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	PS
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování

Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1 - 4 mm
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení