

**TNMG 220408, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251587 CA025P
GTIN	4960664865185
Třída artiklu	25E

Popis

TNMG 220408 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PS

Hloubka řezu a_p : 1 - 4,5 mm

Posuv f : 0,15 - 0,6 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Druh	CA025P
Lamač třísek	PS
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Hloubka řezu a_p	1 - 4,5 mm
Řezný materiál	TK

Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNMG 220408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení