

**VNMG 160404, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251752 CA025P
GTIN	4960664857715
Třída artiklu	25E

Technický popis

Typ	CA025P
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	105 - 435 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	PQ
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení