

**WNMG 080404 Wiper, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252113 CA025P
GTIN	4960664865734
Třída artiklu	25E

Popis

WNMG 080404 Wiper CA025P Typ: CA025P

Lamač třísek: WQ

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 1 - 3,8 mm

Posuv f : 0,15 - 0,6 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1 - 3,8 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	WQ

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	CA025P
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení