

**Garant****6hranná hlavice, 1/4 palce, Rozměr klíče: 4,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631029 4,5
GTIN	4062406060411
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Úzce tolerované klíčové otvory s **profilem HT Drive** šetří hlavy šroubů i matice. Tenkostěnný pro práce i na těch nejužších místech.

Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

**Norma:****DIN 3124-S****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Upozornění:**

Nástrčné hlavice 6-hranné GARANT a HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 631032; HOLEX: Č. 631022).

**Technický popis**

Ø na hnané straně	7,4 mm
Délka	25 mm
Rozměr klíče	4,5 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	chromované
Druh produktu	Nástrčné klíče