

Garant**12hranná hlavice 3/8 palce, Rozměr klíče: 19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	637029 19
GTIN	4062406061043
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Úzce tolerované klíčové otvory s **profilem HT Drive** šetří hlavy šroubů i matice.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Délka	29 mm
Rozměr klíče	19 mm
Ø na hnané straně	25,6 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčné klíče

