

Garant**6hranná hlavice 3/8 palce, Rozměr klíče: 11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	637229 11
GTIN	4062406061104
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Úzce tolerované klíčové otvory s **profilem HT Drive** šetří hlavy šroubů i matice. **Tenkostěnný** pro práce i na těch nejužších místech.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upozornění:

6hranné vložky nástrčných klíčů GARANT a HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 637232; HOLEX: Č. 637222).

Technický popis

Ø na hnané straně	15,9 mm
Rozměr klíče	11 mm
Délka	25 mm
Upínací 4hran	3/8 palec

Norma	DIN 3124
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
Druh produktu	Nástrčné klíče