

**Garant****Sada 6hranných zástrčných hlavíc, 1/2 palcový čtyřhran 10-dílná, Počet nástavců: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	639402 10
GTIN	4062406061418
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

**Hnací/spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**;  
**nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**.

Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

**Použití:**

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 – M27.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Rozsah dodávky:**

Zástrčné hlavice

6-hranné: 10 ks č. 643229

vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Uložení v: ABS plastový box

**Technický popis**

Počet dílů	10
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	4-19 mm

Unášecí profil	6hranný šroubovák
Upínací 4hran	1/2 palec
Délka	257 mm
Šířka	147 mm
Výška	45 mm
Míra naplnění zásuvky v G	5×10
Druh produktu	Nástrčné klíče

## Příslušenství

Systémový box Typ 2	630310 2
Systémový box Typ 2	630305 2
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 4 mm	643229 4
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643229 10
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 5 mm	643229 5
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643229 8
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm	643229 6
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 7 mm	643229 7
Pěnová vložka PUR Pro sadu 639402	630304 639402
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm	643229 12
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm	643229 14
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 17 mm	643229 17
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 19 mm	643229 19