

Garant**12hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642129 18
GTIN	4062406061586
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Úzce tolerované rozměry klíčů šetří hlavy šroubů a matice. **Tenkostěnné** pro práce na těch nejužších místech. 12hran (dvojitý šestihran) s profilem **HT-Drive** šetřícím šrouby a matice.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upozornění:

12hranné vložky nástrčných klíčů GARANT a HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 642132; HOLEX: Č. 642122).

Technický popis

Délka	38 mm
Rozměr klíče	18 mm
Ø na hnané straně	25,4 mm
Upínací 4hran	1/2 palec

Norma	DIN 3124
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
Druh produktu	Nástrčné klíče