

Garant**12hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 34mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 642129 34 |
| GTIN | 4062406061708 |
| Třída artiklu | 61A |

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Úzce tolerované rozměry klíčů šetří hlavy šroubů a matice. **Tenkostěnné** pro práce na těch nejužších místech. 12hran (dvojitý šestihran) s profilem **HT-Drive** šetřícím šrouby a matice.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upozornění:

12hranné vložky nástrčných klíčů GARANT a HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 642132; HOLEX: Č. 642122).

Technický popis

| | |
|-------------------|-----------|
| Ø na hnané straně | 45 mm |
| Délka | 44 mm |
| Rozměr klíče | 34 mm |
| Upínací 4hran | 1/2 palec |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Norma | DIN 3124 |
| Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč |
| Materiál | chromvanadiová ocel |
| Povrch | chromované |
| Druh produktu | Nástrčné klíče |