

**Garant****6hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642229 22
GTIN	4062406061852
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

**Úzce tolerované klíčové otvory s** šetří hlavy šroubů a matice. **Tenkostěnný** pro práce i na těch nejužších místech. 6hran **s profilem HT Drive** šetřícím šrouby i matice.

**Norma:****DIN 3124****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Upozornění:**

6hranné vložky nástrčných klíčů GARANT a HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 642232; HOLEX: Č. 642222).

**Technický popis**

Ø na hnané straně	29,9 mm
Délka	41 mm
Rozměr klíče	22 mm
Upínací 4hran	1/2 palec

Norma	DIN 3124
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
Druh produktu	Nástrčné klíče