

Garant**6hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 32mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 642229 32 |
| GTIN | 4062406061920 |
| Třída artiklu | 61A |

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Úzce tolerované klíčové otvory s šetří hlavy šroubů a matice. **Tenkostěnný** pro práce i na těch nejužších místech. 6hran **s profilem HT Drive** šetřícím šrouby i matice.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upozornění:

6hranné vložky nástrčných klíčů GARANT a HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 642232; HOLEX: Č. 642222).

Technický popis

| | |
|-------------------|-----------|
| Rozměr klíče | 32 mm |
| Ø na hnané straně | 42 mm |
| Délka | 44 mm |
| Upínací 4hran | 1/2 palec |

| | |
|----------------|------------------------|
| Norma | DIN 3124 |
| Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč |
| Materiál | chromvanadiová ocel |
| Povrch | chromované |
| Druh produktu | Nástrčné klíče |