

**Garant****12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce, Rozměr klíče: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642529 14
GTIN	4062406061968
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

**Úzce tolerované rozměry klíčů** šetří hlavy šroubů a matice. **Tenkostěnné** pro práce na těch nejužších místech. 12hran (dvojitý šestihran) s profilem **HT-Drive** šetřícím šrouby a matice.

**Norma:****DIN 3124-L****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Upozornění:**

12hranné vložky nástrčných klíčů GARANT a HOLEX, dlouhé také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 642532; HOLEX: Č. 642522).

**Technický popis**

Rozměr klíče	14 mm
Délka	77 mm
Ø na hnané straně	20,4 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Norma	DIN 3124
Norma	DIN EN 3709

Norma	DIN 3124
Norma	ASME B 107.5M
Norma	DIN EN 3710
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
S profilem AS-Drive	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče