

Garant**6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce, 6hran: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	643229 12
GTIN	4062406062149
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Norma:**DIN 7422****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

Upozornění:

6hranné vložky šroubováku GARANT a HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 643232; HOLEX: Č. 643222).

Technický popis

Ø na straně pohonu	22,5 mm
Délka	61 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

