

Garant**6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá, Šestihran: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	643329 10
GTIN	4062406062224
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Norma:**DIN 7422****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 643360

Technický popis

Ø na straně pohonu	22,5 mm
Délka	140 mm
6hran	10 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

